

Uutuuksia

Pieniä, mutta isoja asioita

 **hahle**
vuodesta 1964

155° CLIP top ja CLIP top BLUMOTION

Nimikeryhmä

01020

- Uusi design!
- Avautumiskulma 155°.
- Erikoissaranalla ovi siirtyy jo 90° avautumisen jälkeen pois aukon edestä. Tätä ominaisuutta tarvitaan esimerkiksi sisälaatikoiden kanssa.
- BLUMOTION-versiossa on varteen integroitu vaimennusmekanismi, joka voidaan kytkeä päälle ja pois.
- Poraussyvyys oveen saranapesälle on 11,7 mm. Pesän halkaisija on 35 mm.
- Oven syvyyssäätö ilman saranan irrotusta



155° saranat

Koodi	BLUMOTION	INSERTA	EXPANDO	Onyx-musta	Pakauskoko
71B759	•	•			1
71B759TP	•	•			125
71T759		•			1
71T759TP		•			125
71B758E	•		•		1
71B758ETP	•		•		125
71T758E			•		1
71T758ETP			•		125
71B759MU	•	•		•	1
Rajottiin 155° saranalle 92°					
70T755309					250

110° CRISTALLO CLIP top BLUMOTION

Nimikeryhmä

01020



- Uusi design!
- Avautumiskulma 110°.
- Varteen integroitu vaimennusmekanismi, joka voidaan kytkeä päälle ja pois toiminnasta
- Ovi siirtyy jo 90° avautumisen jälkeen pois aukon edestä
- Käytettäessä saranaa pääty- ja välisivusaranana aluslevyn paikka rungossa 37 / 20 mm reunasta (aluslevyn valinnan mukaan)
- Oven syvyyssäätö ilman saranan irrotusta



110° saranat

Koodi	BLUMOTION	Pakauskoko
71B450	•	1
71B450TP	•	125
Cristallo-saranan adapteri urallinen		
70T4568		500

Adapterin aseointi



FA päällelyönti

KT adapterin aseointi

KT = FA + 3.5 mm

110° OHUEN OVEN CLIP top BLUMOTION

Nimikeryhmä

01020


- EXPANDO T – kiinnitys
- Ovilevyn paksuus 8-14 mm
- Varteen integroitu vaimennusmekanismi, joka voidaan kytkeä päälle ja pois toiminnasta
- Ovilevy siirtyy jo 90° avautumisen jälkeen pois aukon edestä
- Saranan ovipuolen porausten halkaisija 2 x 10 mm ja porausvyvyys 6 mm
- Sarana toimii päätyisivu-, välisivu- ja sisään menevänä sarana oven porauspaikkaa muuttamalla
- Käytettäessä saranaa pääty- ja välisivusaravana, aluslevyn paikka rungossa 37 / 20 mm reunasta (aluslevyn valinnan mukaan)
- Oven syvyysäättö ilman saranan irrotusta



110° ohuen oven saranat

Koodi	BLUMOTION	EXPANDO T	ONYX-MUSTA	Pakauskoko
71B453T	•	•		125
71B453TMU	•	•	•	25

Porausohje EXPANDO T




FA Päällelyönti

B Porausmitta


$B = FA + 27 \text{ mm}$

*0.2/-0.1 mm kivelle ja keraamisille materiaaleille


Porausvyvyys



EXPANDO T asennus




Asennus



OHUEN OVEN KIINNITYSHELAT

- EXPANDO T -kiinnitys
- Ovilevyn paksuus 8-14 mm
- Porauksen halkaisija 10 mm, porausyvyys 6 mm



LEGRABOX ohuen oven etusarjakiinnikkeet EXPANDO T

Nimikeryhmä 02070

Koodi	Laatikon korkeus	Pakauskoko
ZF7NT	Korkeus N	50
ZF7MT	Korkeus M	100
ZF7KT	Korkeus K	100
ZF7CT	Korkeus C	100
Etulevyn vakaaja ohuelle ovelle Z9600T1		100



AVENTOS HK/HS/HL EXPANDO T

Nimikeryhmä 01060

Koodi		Pakauskoko
20S42T1	Ohuen oven etusarjakiinnike	100



Irtodyypeli EXPANDO-T Mahdollistaa lisäosana EXPANDO T-kiinnityksen

Nimikeryhmä 01040

Koodi		Pakauskoko
70T4532T	Irtodyypeli	100

 blum®